


Jedinica za vođenje EAGF-V2-KF-40-320

Broj artikla: 2783047

★ Osnovni proizvodni program

Za električni cilindar ESBF:

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Hod	320 mm
Povratna zračnost	0 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maks. sila Fy	1.000 N
Max. sila Fy statička	1.260 N
Maks. sila Fz	1.000 N
Max. sila Fz statička	1.260 N
Maks. moment Mx	44 Nm
Maks. moment Mx statički	55 Nm
Maks. moment My	52 Nm
Maks. moment My statički	65 Nm
Maks. moment Mz	52 Nm
Maks. moment Mz statički	65 Nm
Sila posmaka	15 N
Pokretna masa	2.307 g
Težina proizvoda	3.541 g
Centar gravitacije za masu u pokretu s 0 mm hodom	38 mm
Dodatno dopuštenje za centar gravitacije za masu u pokretu po hodu od 10 mm	4,2 mm
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of guide component	Čelik za poboljšanje
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material yoke plate	Čelik