


Cilindar na temelju standarda DSBG-320- -P-N3

Broj dijela: 3178601

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 mm...2250 mm
Promjer klipa	320 mm
Navoj klipnjače	M48x2
Prigušenje	elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj montaže	po želji
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Piston rod Vučna šipka Cilindrična cijev
varijante	jednostrana klipnjača
Radni tlak	0.06 MPa...1 MPa 0.6 bar...10 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Energija udara u krajnjim položajima	12.6 J
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	46385 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	48255 N
Pokretna masa s hodom od 0 mm	16912 g
Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm	249 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	50231 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	623 g
Vrsta montaže	neobavezno: s unutarnjim navojem s priborom
Pneumatski priključak	G1
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Lijeveni aluminij, presvučen
Materijal brtve klipa	NBR

Svojstvo	Vrijednost
Materijal klip	Lijevani aluminij
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal brtvenog brisača klipnjače	NBR
Materijal brtve međuspremnik	TPE-U (PU)
Materijal puferskog klipa	POM
Materijal cijevi cilindra	Smooth-anodised wrought aluminium alloy
Materijal matica	Pocinčani čelik
Materijal ležaj	Kompozit od metala i polimera
Materijal ovratna matica	Čelik, pocinčan
Materijal spona	visokolegirani čelik