


Mrežni filter CADF-C15-11A-P3

Broj artikla: 3947275

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	47 mm
Visina	70 mm
Duljina	231 mm
Položaj ugradnje	slobodna konvekcija
Pogonski napon	520/300 V
Ulazna struja	16 A
Mrežna frekvencija	50 ... 60 Hz
Dozvola	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Težina proizvoda	900 g
Vrsta pričvršćenja	Montažna ploča, navojno pritegnuta
Materijal - napomena	RoHS sukladno