



Prigušno-povratni ventil CRGRLA-1/8-B

Broj artikla: 161404

FESTO

otporan na koroziju, zakretni priključak s unutarnjim navojem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	340 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	260 ... 420 l/min
Operating pressure MPa	0,03 ... 1 MPa
Pogonski tlak	0,3 ... 10 bar
Operating pressure	4,35 ... 145 psi
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Zakretljivost	360 deg/nije dozvoljena trajna zakretljivost
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	580 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	530 ... 590 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	ISO class 4
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Nazivni promjer	4 mm
Maks. pritezni moment	6 Nm
Dozvoljeni moment aktiviranja, regulacioni vijak	0,5 Nm
Težina proizvoda	37,8 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	FPM PVC
Material hollow bolt	visokolegirani čelik
Material adjusting screw	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material swivel fitting	visokolegirani čelik, nehrđajući