

# Elektromagnetni ventil MHE4-MS1H-3/20-QS-8-K

Broj dijela: 525213

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoren monostabilan
Vrsta aktiviranja	električni
Ukupna širina	18 mm
Normalni nazivni protok	400 l/min
Pneumatski radni priključak	QS-8
Radni napon	24V DC
Radni tlak	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	ventil sa dosjedom s rasterećenjem tlaka
Vrsta povrata	mehanička opruga
Klasa zaštite	IP65
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Nazivna veličina	4 mm
Mjera rastera	24 mm
Napomena o dimenzijama mreže	Minimalni razmak između ventila je 6 mm
Ispušna funkcija	s mogućnošću prigušivanja
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	impulsno
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	reverzibilan s ograničenjima
Preklapanje	negativno prekrivanje
Zaštita od obrnutog polariteta	bipolarni
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Smanjenje struje zadržavanja Zaštitni krug
Radni tlak reverzibilan	-0.09 MPa...0.1 MPa -0.9 bar...1 bar -13.05 psi...14.5 psi

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalna frekvencija prebacivanja	210 Hz
Vrijeme isključenja	3.5 ms
Vrijeme uključanja	3.5 ms
Isključivanje vremenske tolerancije	+10 %/-40 %
Uključivanje vremenske tolerancije	+10%/-30%
Raspon vremena prebacivanja od 1 Hz	0.3 ms
Radnog ciklusa	100%
Parametri zavojnice	24 V DC: niskostrujna faza 2,125 W, visokostrujna faza 8,5 W.
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 6 prema ISO 14644-1
Srednja temperatura	-5 °C...60 °C
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Težina proizvoda	270 g
Električni priključak	kabel
Duljina kabela	2.5 m
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 11	QS-8
Pneumatski priključak 2	QS-8
Pneumatski priključak 33	QS-8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	HNBR NBR
Materijal za kućište	Lijevani cink, presvučen
Materijal omotača kabela	PUR
Materijalni vijci	Pocinčani čelik