



Vakuumska usisna sapnica VN-10-H-T4-PQ2-VA5-R01

broj artikla: 526155

FESTO

Standard, hoher Unterdruck, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer. Vakuumschluss mit Aussengewinde.



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	0,95 mm
Mjera rešetke	18 mm
Izveba, prigušivač zvuka	otvoreno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum Standard
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski tlak za maksimalno usisno strujanje	3,1 bar
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Pogonski tlak za maksimalni vakuum	4,5 bar
Maks. Vakuum	89 %
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Vakuum u ovisnosti o pogonskom tlaku (dijagram)	Dijagram
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	25 l/min
Vrijeme evakuiranja za 1 l volumena kod 6 bara	Dijagram
Pogonski medij	osušen, filtriran i nenauljen komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Razina zvučnog tlaka u ovisnosti o pogonskom tlaku (dijagram)	Dijagram
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Stupanj korisnog djelovanja u ovisnosti o vakuumu (dijagram)	Dijagram
Potrošnja zraka u ovisnosti o pogonskom tlaku (dijagram)	Dijagram
Težina proizvoda	34 g
Način pričvršćenja	s prolaznim provrtom sa šesirastim profilom sa zidnim/površinskim držačem
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka otvoren
Vakuumski priključak	G1/4
Informacija o materijalu, priključni navoj	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, brtve	NBR
Informacija o materijalu, prijamna sapnica	POM
Materijal - informacija, kućište	POM pojačano
Informacija o materijalu, prigušivač zvuka	PE
Informacija o materijalu, mlaznica	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - informacija, navojni spoj	Mjed poniklano Plastika