


# Linearni pogon DGPL-32-500-PPV-A-B-KF

Broj dijela: 526659

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo  | Vrijednost   |
|---|--|
| Hod   | 500 mm   |
| Promjer klipa   | 32 mm  |
| Prigušenje  | pneumatsko prigušenje, obostrano podesivo<br>Amortizer, tvrda karakteristika |
| Položaj montaže   | po želji   |
| Vodilica  | Vodilica za kuglice  |
| Princip za zahvat   | oblikovano (prorez)  |
| Detekcija položaja  | za beskontaktnu sklopku  |
| Radni tlak  | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar   |
| Način rada  | dvoradni   |
| Operativni medij  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                           |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                   | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                               |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                          | 0 - nema izloženosti koroziji  |
| LABS sukladnost   | VDMA24364-B1 / B2-L  |
| Temperatura okoline                                       | -10 °C...60 °C   |
| Duljina prigušenja  | 20 mm  |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto      | 483 N  |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 483 N  |
| Pokretna masa   | 890 g  |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm                             | 890 g  |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm                   | 69 g   |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm                            | 2720 g   |
| Alternativne veze   | vidi crtež proizvoda   |
| Pneumatski priključak                                     | G1/8   |
| Materijalni pokrov  | Lijeveni aluminij<br>s premazom  |
| Materijalne brtve   | NBR<br>TPE-U (PU)  |
| Materijal za kućište                                      | Aluminij<br>anodizirana  |