

# Fini filter MS6N-LFM-3/8-BRM

Broj artikla: 531850

FESTO

Filtar 1 µm, metalna zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispušt kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                     | Vrijednost   |
|--|--|
| Serija                                       | MS   |
| Veličina                                     | 6  |
| Konstruktivna struktura                      | Filtar s vlaknima  |
| Finoća filtra                                | 1 µm   |
| Ispust kondenzata                            | ručno okrećući   |
| Pogonski tlak                                | 0 ... 20 bar   |
| Pogonski medij                               | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [5:7:3]                    |
| Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka | 950 l/min  |
| Min. normalni protok za klasu čistoće zraka  | 140 l/min  |
| Stupanj djelovanja filtra                    | 99,99 %  |
| Maks. količina kondenzata                    | 38 cm <sup>3</sup>   |
| Zaštita od ljuštenja                         | Plastična zaštitna košara  |
| Klasa korozione otpornosti KBK               | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                 |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Sigurnost hrane                              | Vidi dodatne informacije   |
| Temperatura medija                           | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                          | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura ležaja                           | -10 ... 60 °C  |
| Preostali sadržaj ulja                       | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Vrsta pričvršćenja                           | Ugradnja vodova<br>s priborom<br>po izboru:                        |
| Položaj ugradnje                             | okomito +/- 5°   |
| Pneumatski priključak 1                      | 3/8 NPT  |
| Pneumatski priključak 2                      | 3/8 NPT  |
| Material housing                             | Aluminijski tlačni lijev   |
| Material filter                              | Borsilikatna vlakna  |
| Material bowl                                | PC   |
| Material seals                               | NBR  |
| Materijal - napomena                         | RoHS sukladno  |
| Težina proizvoda                             | 600 g  |