


# Vakuumska usisna sapnica VN-05-N-I3-PQ2-VQ2-A

Broj artikla: 532625

FESTO

s impulsom za odbacivanje. Inline, visoki usisni volumen, širina 14 mm.  
S utičnim priključkom.



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Nazivni promjer, Lavalova sapnica                   | 0,45 mm   |
| Mjera rastera                                       | 14,5 mm   |
| Položaj ugradnje                                    | proizvoljno                                     |
| Ejektorska karakteristika                           | Inline<br>visoki usisni volumen                 |
| Integrirana funkcija                                | Ventil za impuls odbacivanja pneumatski         |
| Konstruktivna struktura                             | Ravni oblik                                     |
| Pogonski tlak za maksimalno usisno strujanje        | 5 bar   |
| Pogonski tlak                                       | 1 ... 8 bar                                     |
| Nazivni pogonski tlak                               | 6 bar   |
| Maks. usisno strujanje prema atmosferi              | 13,3 l/min                                      |
| Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka | 2,24 s  |
| Pogonski medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                 | Nauljeni pogon nije moguć                       |
| Klasa korozione otpornosti KBK                      | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                                     | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Temperatura medija                                  | 0 ... 60 °C                                     |
| Preporuka za čišćenje                               | Lužnati sapun                                   |
| Razina zvučnog tlaka kod nazivnog pogonskog tlaka   | 68 dB(A)  |
| Temperatura okoline                                 | 0 ... 60 °C                                     |
| Težina proizvoda                                    | 38 g  |
| Vrsta pričvršćenja                                  | Ugradnja vodova                                 |
| Pneumatski priključak 1                             | QS-6  |
| Vakuumski priključak                                | QS-6  |
| Material of connecting thread                       | Aluminijska legura za gnječenje, eloksirana     |
| Materijal - napomena                                | RoHS sukladno                                   |
| Material seals                                      | NBR   |
| Material receiver nozzle                            | POM   |
| Material housing                                    | PA ojačan<br>POM ojačano                        |
| Material screws                                     | Čelik   |
| Material transmitter nozzle                         | Aluminijska legura za gnječenje                 |
| Material fitting                                    | Mjed<br>poniklano                               |