



Vakuumska usisna sapnica VN-20-H-T6-PQ4-VQ5-RO2-M

Broj artikla: 532656

FESTO

s integriranim magnetnim ventilom. Standard, visoki podtlak, širina 24 mm, T-oblik s utičnim priključkom i prigušivačem zvuka otvorenim.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	2 mm
Mjera rastera	24 mm
Izvedba, prigušivač zvuka	otvoreno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	Standard visoki podtlak
Ručno pomoćno aktiviranje	s dodirnom
Integrirana funkcija	Zaporni ventil električni Prigušivač zvuka otvoren
Konstruktivna struktura	T oblik
Funkcija ventila	2/2
Pogonski tlak za maksimalno usisno strujanje	2 bar
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Pogonski tlak za maksimalni vakuum	3,5 bar
Maks. vakuum	92 %
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	98 l/min
Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka	0,24 s
Područje pogonskog napona DC	21,6 ... 26,4 V
Električna primljena snaga	1,2 W
Trajanje uključenosti	100 %
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Razina zvučnog tlaka kod nazivnog pogonskog tlaka	63 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	215 g
Električni priključak	Utikači
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s priborom
Pneumatski priključak 1	QS-10
Pneumatski priključak 3	Prigušivač zvuka otvoren
Vakuumski priključak	QS-12
Material of connecting thread	Aluminijska legura za gnječenje, eloksirana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	PA ojačan POM ojačano
Material silencer	Aluminijska legura za gnječenje

Svojstvo	Vrijednost
	POM PU-pjena
Material screws	Čelik
Material transmitter nozzle	Aluminijska legura za gnječenje
Material fitting	Mjed poniklano