

# Spojni kabel VMPA-KMS2-24-10-PUR

Broj dijela: 533503

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo   | Vrijednost                    |
|--|-------------------------------|
| Na temelju norme                                 | DIN 41652                     |
| Oznaka linije                                    | bez držača znaka              |
| Učestalost priključivanja                        | 50                            |
| Težina proizvoda                                 | 1908 g                        |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija        | Stranica Field uređaja        |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn          | Pravokutni                    |
| Električni priključak 1, vrsta priključka        | Utičnica                      |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel       | pod kutom                     |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja        | Sub-D                         |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica      | 25                            |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice  | 25                            |
| Električni priključak 1, vrsta montaže           | 3x vijak M3                   |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija        | Kontrolna strana              |
| Električni priključak 2, vrsta priključka        | kabel                         |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja        | otvoreni kraj                 |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica      | 25                            |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice  | 25                            |
| Područje pogonskog napona DC                     | 0 V...30 V                    |
| Nazivni radni napon DC                           | 24 V                          |
| Trenutna nosivost                                | 3 A                           |
| Otpor prenapona                                  | 1 kV                          |
| Duljina kabela                                   | 10 m                          |
| Kvaliteta upravljanja                            | Suitable for energy chains    |
| Linija uvjeta ispitivanja                        | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela       | 29.4 mm                       |
| Radijus savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 49 mm                         |
| Vijčani spoj kabela                              | M20x1,5                       |
| Promjer kabela                                   | 10.8 mm                       |
| Struktura kabela                                 | 25 x 0,25 mm <sup>2</sup>     |
| Nazivni presjek vodiča                           | 0.25 mm <sup>2</sup>          |
| Krajevi žice                                     | tupo odrezan                  |

| Svojstvo   | Vrijednost                         |
|--|------------------------------------|
| Klasa zaštite  | IP65<br>prema IEC 60529            |
| Napomena o stupnju zaštite                             | u sastavljenom stanju              |
| Temperatura okoline                                    | -25 °C...80 °C                     |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -25 °C...80 °C                     |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                  | prema EU RoHS direktivi            |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                | prema UK RoHS propisima            |
| LABS sukladnost  | VDMA24364-B2-L                     |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                    |
| Stupanj onečišćenja                                    | 3                                  |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                       | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela                               | TPE-U (PUR)                        |
| Boja omotača kabela                                    | Siva                               |
| Materijal za kućište                                   | PA                                 |
| Boja kućišta   | sivo                               |
| Materijal spojne matice                                | PA                                 |
| Materijalne brtve                                      | CR<br>NBR                          |
| Materijal utikačkih kontakata                          | Pozlaćena legura bakra             |