

# Prigušno-povratni ventil GRLA-3/8-QS-6-RS-D

Broj artikla: 534341

FESTO

s narovašenim vijkom i kontramaticom



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G3/8
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje s vanjskim navojem
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	495 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	320 ... 495 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	740 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	840 ... 890 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	10 Nm
Težina proizvoda	72 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material release ring	POM
Material knurled head	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material adjusting screw	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material swivel fitting	Cinkov tlačni lijev