



Mikrofiltrar MS4-LFM-1/8-ARM-DA

Broj artikla: 536821

FESTO

Filtar 0,01 µm, plastična zdjelica s plastičnom zaštitnom košarom, ručni ispus kondenzata, s pokazom diferencijalnog tlaka, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Seriya	MS
Veličina	4
Konstruktivna struktura	Filtar s vlaknima
Finoća filtra	0,01 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Pogonski tlak	0 ... 14 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Maks. normalni protok za klasu čistoće zraka	360 l/min
Min. normalni protok za klasu čistoće zraka	54 l/min
Stupanj djelovanja filtra	99,9999 %
Maks. količina kondenzata	19 ml
Zaštita od ljuštenja	Plastična zaštitna košara
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Preostali sadržaj ulja	0,01 mg/m ³
Indikacija diferencijalnog tlaka	Optički pokaz
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material filter	Borsilikatna vlakna
Material bowl	PC
Material seals	NBR
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Težina proizvoda	190 g