

Mikro filter MS12-LFM-G-AUV

Broj dijela: 537154

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijska	MS
Izvedbena veličina	12
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	0.01 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski ručno pipajući
Radni tlak	2 bar...12 bar
Operativni medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 7: 2]
Učinkovitost filtra	99.9999 %
Maksimalna količina kondenzata	400 cm ³
Zaštita školjke	integrirana kao metalna školjka
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	6 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s pridržnim kutom
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalni pokrov	PA
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura
Materijal leće	PC
Materijalne brtve	NBR
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Težina proizvoda	7000 g