


# Kompaktni cilindar ADNP-25-60-I-P-A-QS-4

Broj artikla: 539452

FESTO

prema ISO 2128, s prepoznavanjem pozicije, s unutarnjim navojem na klipnjači, s integriranim QS utičnim priključkom.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	60 mm
Promjer klipa	25 mm
Navoj klipnjače	M6
Zasnovano na normi	ISO 21287
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cijev cilindra
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	0,6 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,24 J
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	247 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	295 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	20 g
Prirast težine po 10 mm hoda	19 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	116 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	2 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem s priborom
Pneumatski priključak	QS-4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, poklopac	PA pojačan
Informacija o materijalu, brtve	TPE-U(PU)
Informacija o materijalu, klipnjača	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano