

# Elektrocilindar EPCC-BS-25-50-2P-A

Broj artikla: 5428806

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Hod	50 mm
Rezerva hoda	0 mm
Navoj klipnjače	M6
Povratna zračnost	100 µm
Promjer vretena	6 mm
Uspjon vretena	2 mm/U
Maksimalni kut uvrtnja klipnjače +/-	1 deg
Položaj ugradnje	proizvoljno
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Vrsta motora	Koračni motor Servomotor
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Konstruktivna struktura	Električni cilindar S kugličnim navojem
Vreteno-tip	Kuglični navoj
Osiguranje od zakretanja / vođenje	klizno vođeno
Maks. ubrzanje	5 m/s <sup>2</sup>
Maks. brzina	0,133 m/s
Točnost ponavljanja	±0,02 mm
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	ISO class 9
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,0012 J
Maks. moment Mx	0 Nm
Maks. moment My	0,6 Nm
Maks. moment Mz	0,6 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	30 N
Maks. sila posmaka Fx	75 N
Smjernica korisnog tereta, horizontalno	12 kg
Smjernica korisnog tereta, vertikalno	6 kg
Moment tromosti mase, JH po metru hoda	0,0056 kgcm <sup>2</sup>
Moment tromosti mase, JL po kg korisnog tereta	0,001 kgcm <sup>2</sup>
Moment tromosti mase JO	0,0009 kgcm <sup>2</sup>
Pokretna masa kod hoda 0 mm	53 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	2,6 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	132 g
Prirast težine po 10 mm hoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom

Svojstvo	Vrijednost
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material spindle nut	Čelik
Material spindle	Čelik za valjne ležaje