


# Pick&Place DHSP-HMP25-SLT20

Broj artikla: 542977

FESTO

sastavljeno od modularne osovine rukovanja i kompaktnog Mini klizača za precizne i robusne primjene. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Pick&Place 3.0
Korisni teret	0 ... 6 kg
Pogon Z-os	SLT-20
Vrsta pogona Z-os	pneumatski
Hod Z-os	0 ... 200 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	HMP-25
Vrsta pogona Y-os	pneumatski
Međupozicija Y-os	1-struko
Hod Y-os	0 ... 400 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,02 mm