

Cilindar kratkog hoda ADVC-20-25-I-P-A

Broj dijela: 188144

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Hod | 25 mm |
| Promjer klipa | 20 mm |
| Prigušenje | elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj montaže | po želji |
| Način rada | dvoradni |
| Konstruktivna struktura | Klip Piston rod |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| Radni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 141 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 189 N |
| Pokretna masa | 38 g |
| Pokretna masa s hodom od 0 mm | 23 g |
| Doplata pomaknute mase po hodu od 10 mm | 6 g |
| Težina proizvoda | 171 g |
| Osnovna težina s hodom od 0 mm | 105 g |
| Dodatna težina po hodu od 10 mm | 30 g |
| Vrsta montaže | neobavezno: s prolaznim provrtom s priborom |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | Kovana aluminijska legura eloksirani |
| Materijalne brtve | TPE-U (PU) |

| Svojstvo | Vrijednost |
|----------------------|--|
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura anodizirana |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |