

Zakretni pogon DSM-40-270-P-A-B

Broj artikla: 547586

FESTO

vrtilo s rukavcem, fiksni graničnik, prepoznavanje pozicije.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Kut prigušivanja	2 deg
Područje namještanja, kut zakretanja	0 ... 270 deg
Kut zakretanja	0 ... 270 deg
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Fino dotjerivanje	-6 deg
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Zakretno krilo
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. aksijalna sila	120 N
Maks. radijalna sila	350 N
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm
Dozvoljeni moment tromosti masa	0,035 kgm ²
Težina proizvoda	2.700 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of drive shaft	Čelik poniklano
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje