

Refleksno svjetlosno tipkalo SOEG-RT-M12-PS-S-2L

Broj artikla: 547909

FESTO

okrugli oblik



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Mjerna veličina	Pozicija
Princip mjerenja	optoelektronsko
Postupak mjerenja	Refleksno svjetlosno tipkalo
Vrsta svjetla	crveno
Doseg	70 ... 300 mm
Temperatura okoline	-25 ... 55 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Svijetlo sklopni
Histereza	≤ 30 mm
Maks. uklopna frekvencija	1.000 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 36 V
Preostala valovitost	20 %
Struja praznog hoda	15 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M12x1 Utikači
Veličina	M12
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Pritezni moment	10 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	20 g
Material housing	Mjed kromirano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	LED zeleni
Mogućnosti namještanja	Potenciometar
Područje namještanja, donja granica	70 mm
Područje namještanja, gornja granica	300 mm
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 55 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III