

# Spojni vod SBOA-K20CP-WS

Broj artikla: 548823

FESTO

za sustave kompakt-kamere SBOI-Q-... i SBOC-Q-...



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Područje pogonskog napona DC	$\leq 60$ V
Mehanička zaštita	IP65 IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Električni priključak	Utikač kutni / utičnica ravna
Struktura kabela	2x0,24+2x0,34+0,49
Promjer kabela	5,5 mm
Duljina kabela	2 m
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Boja, kabelski plašt	svijetlosivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed PUR poniklano
Informacija o materijalu, plašt kabela	PUR
Informacija o materijalu, utični kontakti	bronca / mjed pozlačeno