

Zaustavni element YSRWJ-7-10-A

Broj dijela: 192967

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	7
Hod	10 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristika
Položaj montaže	po želji
Fino podešavanje	0.03 mm
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Maksimalna brzina udarca	3 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	jednoradni potiskujući
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	10 mm
Maksimalna sila udarca	300 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	2 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	15000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.01 J
Obnavljanje snage	1.7 N
Težina proizvoda	75 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik