


Adsorpcijsko sušilo PDAD-51-G3/8

Broj artikla: 552173

FESTO

za suhi i čisti zrak.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	okomito vodoravno
Konstruktivna struktura	hladno regenerativno, adsorpcioni sušač
Ulazni tlak 1	4 ... 16 bar
KC mark	KC-EMV
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC
Pogonski medij	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:-:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć No water in liquid form
Rosište	-40 °C
Rosište kod smanjenog protoka	-70 °C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [2:1:2] kod -70°C Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [2:2:2] kod -40°C
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okoline	5 ... 50 °C
Težina proizvoda	24.000 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje