


Dvoklipni cilindar DPZC-10-50-P-A-KF

Broj artikla: 194393

FESTO

s dvije paralelne klipnjače, za beskontaktnu detekciju položaja, s elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima.

Ovi se pogoni na upit mogu isporučiti s ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone s odobrenjem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Razmak težišta korisnog tereta od ploče prečke	0 mm
Hod	50 mm
Podesivo područje krajnjih položaja/duljina	15 mm
Promjer klipa	10 mm
Vrste pogona, jedinica pogona	Prečka
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Maks. brzina	1 m/s
Način funkcioniranja	dvoradno
ATEX kategorija plina	II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	c T4
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	c 120°C
Ex temperatura okoline	-5°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	0
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,08 Nm
Maks. korisni teret u ovisnosti o hodu kod definiranog razmaka xs	2,9 N
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	60 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	94 N
Pokretna masa	76 g
Težina proizvoda	280 g
Alternativni priključci	vidi crtež proizvoda
Pneumatski priključak	M3
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, klipnjača	Čelik za kaljenje