



Svjetlosni vodič - aparat SOE4-FO-D-HF2-1P-M8

Broj artikla: 552799

FESTO

idealno za prepoznavanje sitnih dijelova neovisno o materijalu



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Oblik | Izvedba u bloku |
| Odgovara normi | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Mjerna veličina | Pozicija |
| Princip mjerenja | optoelektronsko |
| Postupak mjerenja | Uređaj sa svjetlosnim vodičem |
| Vrsta svjetla | crveno |
| Uzajamni utjecaj | Zaštićeno Do četiri uređaja direktno ugrađena jedan do drugog |
| Temperatura okoline | -20 ... 60 °C |
| Uklonni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | preklopivo |
| Maks. učestalost uklapanja | Standard Mode 1000 Hz Fine Mode 125 Hz Fast Mode 8000 Hz High Distance Mode 125 Hz |
| Maks. izlazna struja | 100 mA |
| Pad napona | ≤ 2,4 V |
| Displej | 0000 - 4093 |
| Funkcija tajmera | 1 - 2000 ms |
| Otpornost na kratki spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Preostala valovitost | 10 % |
| Struja praznog hoda | ≤ 25 mA |
| Zaštita od zamjene polova | za sve priključke električnog pogonskog napona |
| Električni priključak | 4-polno M8x1 Utikači |
| Vrsta pričvršćenja | s prolaznim provrtom sa H - profilom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Težina proizvoda | 17 g |
| Material housing | ABS |
| Pokaz | LED - zaslon |
| Indikacija pogonske spremnosti | LED zeleni |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Mogućnosti namještanja | Teach-In Teach-in preko električnog priključka |
| Mehanička zaštita | IP64 |
| Napon izolacije | 50 V |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |