


# Sabirni čvor CPX-FB37

Broj dijela: 2735960

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	EtherCAT
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	125 g
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
LED zaslon specifičan za proizvod	M: Modificiranje, parametiranje PL: opskrba opterećenjem PS: Electronics supply, sensor supply SF: greška sustava
LED zaslon specifičan za sabirnicu	Greška: komunikacijska greška LA X1: mrežni aktivni priključak 1 LA X2: mrežni aktivni priključak 2 Pokreni: status komunikacije
Dijagnoza specifična za uređaj	Channel-oriented and module-oriented diagnostics Podnaponski moduli Dijagnostička memorija
Kontrole	DIL prekidač
Sučelje sabirnice polja	2x socket, M12x1, 4-pin, D-coded
Maksimalni ulazni volumen adrese	128 Byte
Maksimalni izlazni volumen adrese	128 Byte
Parametarizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe-reakcija Forsiranje kanala Postavljanje signala Parametri sustava
Brzina prijenosa	100 Mbit/s
Podrška za konfiguraciju	ESI datoteka

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Acyclic data access via fieldbus Dijagnostički objekt Hitna poruka Način kompatibilnosti s FB38 Modularni profil uredaja (MDP) System status can be mapped using process data Varijabilno PDO mapiranje Additional diagnostic interface for operator units
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 100 mA