

Paralelni komplet EAMM-U-110-D50-60H-120-S1

Broj artikla: 2799150

FESTO

Prikladno za električne pogone



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	110
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	799 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0,3 Nm
Prenosivi okretni moment	25 Nm
Težina proizvoda	5.310 g
Kod sučelja, pogon	D50B
Cod sučelja, Motor in	60H
Materijal - napomena	RoHS sukladno