


Linearni pogon DFPI-125- -ND2P-E-P

Broj artikla: 562479

FESTO

s integriranim sustavom mjerne letve.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina aktuatora	125
Slika bušenja priрубnice	F10
Hod	40 ... 990 mm
Rezerva hoda	3 mm
Promjer klipa	125 mm
Zasnovano na normi	DIN 3358
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Klipnjača Cijev cilindra
Primjena u vanjskom području	C1 - atmosferski zaštićena mjesta korištenja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač s integriranom mjernom letvom
Princip mjerenja sustava mjerne letve	Potenciometar
Pogonski tlak	3 ... 8 bar
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Maks. brzina, izvlačenje	0,049 m/s
Maks. brzina, uvlačenje	0,048 m/s
Maks. pogonski napon DC	15 V
ATEX kategorija plina	II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	c T4 X
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	c T120°C X
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Trajna čvrstoća na udarce prema DIN/IEC 68 dio 2-82	ispitano prema stupnju oštine 2
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % s kondenziranjem
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP69K NEMA 4 u montiranom stanju prema IEC 60529
Čvrstoća na vibracije prema DIN/IEC 68 dio 2-6	ispitano prema stupnju oštine 2
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	6.881 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	7.363 N
Potrošnja zraka unatrag na 10 mm hoda	0,8027 l

Svojstvo	Vrijednost
Potrošnja zraka unaprijed na 10 mm hoda	0,859 l
Pokretna masa kod hoda 0 mm	1.944 g
Prirast težine po 10 mm hoda	145 g
Dodatna težina mjerne letve po 10 mm	2 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	5.530 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	52 g
Veličina mrtvog područja	0 ... 10 %
Maks. duljina voda	30 m
Električni priključak	3-polni Utikač ravni / vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	na prirubnici prema DIN 3358
Pneumatski priključak	izvana kalibrirano za savitljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, poklopac donji	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, vijci	Čelik
Informacija o materijalu, cijev cilindra	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano