


# Motorkontroler SFC-LACI-VD-10-E-H2-IO

Broj artikla: 562846

FESTO

za parametrisiranje i pozicioniranje elektrocilindara s linearnim motorima DNCE-...-LAS i DFME-...-LAS.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Kontroler vrste pogona	adaptivni kontroler stanja
Davač položaja	Enkoder
Mrežni filter	integrirano
Zaštitna funkcija	I <sup>2</sup> t nadzor Nadzor struje Otkrivanje ispada napona Nadzor greške povlačenja Softver za prepoznavanje krajnjeg položaja
Pokaz	LED Grafika-LCD-zaslon 128 x 64 piksela
Elementi za posluživanje	4 tipke
Svojstva digitalnih logičkih izlaza	galvanski neodvojeno konfigurira se
Maks. struja, digitalni logički izlazi	1 A
Maks. napon DC strujnog kruga	48 V
Kontroler nazivne snage	480 VA
Nazivni napon napajanja logike DC	24 V
Nazivni napon, opskrba tereta DC	48 V
Nazivna struja, opskrba tereta	10 A
Nazivna snaga po fazi, efektivna	10 A
Sučelje za parametrisiranje	RS232 (38400 Baud) Parametrisiranje i stavljanje u pogon
Vršna snaga	960 VA
Vršna struja, opskrba tereta	20 A
Vršna struja, opskrba logike	3,8 A
Vršna struja po fazi, efektivna	15 A
Dozvoljeno područje opskrbe tereta	+5 %/ -10 %
Dozvoljeno područje napona logike	± 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	ne kondenzira se 0 - 90 %
Mehanička zaštita	IP54
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Dozvola	C-Tick
Težina proizvoda	1.300 g
Broj digitalnih logičkih izlaza 24 V DC	7
Broj digitalnih logičkih ulaza	11
Spajanje procesa	za 32 zapisa pomaka Ul/Izl spojka
Specifikacija, ulaz logike	IEC 61131
Radno područje logičkog ulaza	24 V

Svojstvo	Vrijednost
Izlaz sučelja enkodera, svojstva	BISS
Ulaz sučelja enkodera, svojstva	RS485/RS422
Svojstva logičkog ulaza	galvanski razdvojeno
Vrsta pričvršćenja	sa zidnim/površinskim držačem sa H - profilom
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno