

Solenoidni svitak VACC-S18-25-K4-2U-EX4D

Broj dijela: 562904

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Indikator položaja prekidača	ne
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Parametri zavojnice	110 V AC: 50/60 Hz, snaga 2,5 VA 110 V DC: 2,5 W.
Dopuštene fluktuacije napona	-15 % / +10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX) prema EU RoHS direktivi
Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (IEC-EX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (IEC-EX) Zona 22 (ATEX)
Tijelo za izdavanje certifikata	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Vrsta zaštite od paljenja Ex plin	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina	Ex tb IIIC T85 ° C, T95 ° C, T130 ° C Db
Temperatura okoline Ex	T4, T130 ° C: -50 ° C ≤ Ta ≤ + 90 ° C T5, T95 ° C: -50 ° C ≤ Ta ≤ + 55 ° C T6, T80 ° C: -50 ° C ≤ Ta ≤ + 40 ° C
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Težina proizvoda	1700 g
Električni priključak	Priključna kutija, navoj za ulaz kabela M20x1,5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal solenoida	Kovana aluminijska legura Sivi lijev

