

Plosni portal EXCM-40-

Broj artikla: 3741955

FESTO

S vodilicom s recirkulirajućim kuglicama



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Hod u X-smjeru	200 ... 2.000 mm
Hod u Y-smjeru	200 ... 1.000 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Konstruktivna struktura	Plošni portal
Vrsta motora	Koračni motor
Pogonski tlak	≤ 8 bar
Max. dopušteno ubrzanje, samo mehanički sustav	20 m/s ²
Maks. ubrzanje, horizontalno	5 m/s ²
Maksimalna dopuštena brzina, samo mehanički sustav	2 m/s
Maks. brzina, horizontalno	1 m/s
Točnost ponavljanja	$\pm 0,1$ mm
Trajanje uključenosti	100 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-strojevi-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 90 % ne kondenzira se
Razina zvučnog tlaka	65 dB(A)
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	10 ... 50 °C
Nazivno opterećenje s maksimalnim dinamičkim odzivom	4 kg
Vrsta pričvršćenja	Sa setom za prilagodbu Sa setom za prilagodbu s utorskim klizačima
Materijal - napomena	RoHS sukladno