

Odvajач vode MS12-LWS


Broj artikla: 569827

FESTO

Odvod kondenzata automatskim ispusnim ventilom za kondenzat.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	12
Serijski broj	MS
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski automatski, električno upravljano
Konstruktivna struktura	Centrifugalni odvajач
Maks. količina kondenzata	400 ml
Zaštita od ljuštenja	integrirano kao metalna zdjelica
Stupanj odvajanja kondenzata	99 %
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Maks. normalni protok	40.000 l/min
Normalni nazivni protok	25.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-:-] Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	1 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-7:4]
Temperatura medija	1 ... 60 °C
Temperatura okoline	1 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s kutnikom za pričvršćenje s priborom po izboru:
Material of cover	PA ojačan
Material of spin disc	POM
Material of connecting plate	Aluminijski tlačni lijev
Material mounting bracket	Aluminijski tlačni lijev
Material housing	Aluminijski tlačni lijev
Material module connector	Aluminijski tlačni lijev
Material bowl	Aluminijska legura za gnječenje
Material cup seal	NBR
Material screen	PA
Material separating plate	POM