


Motorski vod

NEBM-M16G8-E-20-Q9-LE8

Broj artikla: 5085051
Proizvod u napuštanju

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Zasnovano na normi | EN 61984 |
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | okruglo |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Ravno |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | M16x0,75 |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 8 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 6 |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, tip konektora | Kabel |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | otvoreni kraj |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 8 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 6 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 600 V |
| Opaska o radnom opsegu napona DC | 0 - 300 V za 0,5 mm ² |
| Područje pogonskog napona AC | 0 ... 600 V |
| Opaska o radnom opsegu napona AC | 0 - 300 V za 0,5 mm ² |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 16 A |
| Opaska o dozvoljeno strujno opterećenje pri 40°C | 8 A za 0,5 mm ² |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 6 kV |
| Opaska o otpornost od prenapona | 4 kV za 0,5 mm ² |
| Duljina kabela | 20 m |
| Svojstvo vodiča | Suitable for energy chains |
| Radijus savijanja, fiksna instalacija kabela | ≥ 64 mm |
| Radijus savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 128 mm |
| Promjer kabela | 12,8 mm |
| Struktura kabela | 4x1,5+2x(2x0,5) zaslonjeno |
| Nazivni presjek vodiča | 1,5 mm ² 0,5 mm ² |
| Krajevi žila | Tuljak završetka žile |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -50 ... 90 °C |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -40 ... 90 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 0 - bez otpornosti na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | narandžasto |
| Material insulation | TPE-E |