


Modul Ul./Izlaz CPX-2ZE2DA

Broj artikla: 576046

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Mjera rastera	50 mm
Težina proizvoda	130 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
Maks. duljina voda	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Plastika
LED pokazi	1 group diagnostics 10 channel status 2 module diagnostics 2 channel diagnostics
Dijagnoza	Operating mode-dependent diagnostics
Broj izlaza	2
Parametriranje	Zadržka uklapanja / isklapanja Izlaz frekvencije Mjerenje brzine izlaz impulsa Impulsni lanac Mjerenje brzine vrtnje Mjerenje frekvencije Mjerenje trajanja perioda Vrsta motornog pogona Određivanje položaja Modulacija širine impulsa Brojanje jednokratno Brojanje beskonačno Brojanje periodično
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip 35 mA
Broj ulaza	2
Karakteristike, ulazi	prema IEC 1131-2, tip 02
Sklopna razina	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 11 V
Sklopna logika, ulazi	PNP (plus sklapanje)
Vrijeme ulaznog odskoka	0,1 μ s (0,2 μ s,0,4 μ s,0,8 μ s,1 μ s,2 μ s,4 μ s,8 μ s,10 μ s,50 μ s,100 μ s,500 μ s, 1ms,3ms,10ms,20ms parametrizira se)
Maks. sumarna struja ulaza po modulu	2 A

Svojstvo	Vrijednost
Karakteristika, izlazi	IEC1131-T2
Sklopna logika, izlazi	NPN (minus sklapanje) PNP (plus sklapanje) Push-pull pogon
Maks. sumarna struja izlaza po modulu	10 A
Maks. opskrba strujom po kanalu	5 A podesivo (opterećenje svjetiljkom 20 W)
Naponsko odvajanje kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	Izlazi - Da, kod primjene međunapajanja
Osiguranje (kratki spoj)	interni elektronski osigurač po kanalu