



Vakuumska usisna sapnica VN-05-M-T2-PI2-VI2-RI2

Broj artikla: 526110

FESTO

Inline, visoki podtlak, širina 10 mm, s unutarnjim navojem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	0,45 mm
Mjera rastera	10 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki vakuum Inline
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski tlak za maksimalno usisno strujanje	6,3 bar
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Pogonski tlak za maksimalni vakuum	6 bar
Maks. vakuum	86 %
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	6,1 l/min
Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka	4,7 s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	13 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s priborom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Vakuumski priključak	M5
Material of connecting thread	Aluminijska legura za gnječenje, eloksirana
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM ojačano
Material transmitter nozzle	Aluminijska legura za gnječenje