



Pokrov VMPA-KMS-H

Broj artikla: 533198

FESTO

za multipol priključak na ventilski blok MPA-S.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	DIN 41652
Učestalost priključivanja	50
Težina proizvoda	71 g
Električni priključak	Utikači / utičnice
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utičnica
Električni spoj 1, kabelski izlaz	Kutni
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	25
Električni spoj 1, tip ugradnje	3x M3 screws
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	Krimpani kontakti
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Nazivni pogonski napon AC	3 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	1 kV
Promjer kabela	6 ... 12 mm
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Material housing	PA
Boja, kućište	sivo
Material of union nut	PA
Material seals	CR NBR
Material electrical contact	Pozlaćena bakrena slitina