


Magnetni svitak VACN-N-K1-16B-EX4-M

Broj artikla: 8029142

FESTO

for armature system FN, 3m cable, 120V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz, encapsulation solenoid coil for armature system FN, 3m cable, 120V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz, encapsulation.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Način aktiviranja	električno
Položaj ugradnje	proizvoljno
Trajanje uključenosti	100 %
Klasa izolacije	F
Izolirana žica s klasom izolacije	H
Parametri svitka	110 V AC: 50/60 Hz, snaga: 2,4 VA
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Mjesto izdavanja certifikata	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex mb IIC T6 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex mb tb IIIC T80°C Db
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-20 ... 50 °C
Težina proizvoda	353 g
Električni priključak	Kabel
Promjer kabela	7 mm
Duljina kabla	3 m
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Plastika Čelik
Material winding	Bakar