


Spojni kabel NEBV-C1SW2L-P-K-10-N-LE2-S9

Broj dijela: 8032627

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Prikaz statusa signala | LED žuta |
| Dodatne funkcije | Zaštitni krug |
| Oznaka linije | bez držača znaka |
| Učestalost priključivanja | 50 |
| Težina proizvoda | 440 g |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Stranica Field uređaja |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | Pravokutni |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica, uska |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | pod kutom |
| Električni priključak 1, napomena o utičnici kabela | može se premjestiti za 180° |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | Schema spajanja oblik C prema EN 175301-803 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 4 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 2 |
| Električni priključak 1, vrsta montaže | na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5 |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Kontrolna strana |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | kabel |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 2 |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 2 |
| Područje pogonskog napona DC | 20.4 V...26.4 V |
| Nazivni radni napon DC | 24 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 6 A |
| Otpor prenapona | 2.4 kV |
| Zaštita od obrnutog polariteta | bipolarni |
| Priključak zaštitnog vodiča | nedostupan |
| Duljina kabela | 10 m |
| Kvaliteta upravljanja | Standard |
| Linija uvjeta ispitivanja | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 52 mm |
| Promjer kabela | 5.2 mm |
| Tolerancija promjera kabela | ± 0,1 mm |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--------------------------------|
| Struktura kabela | 2 x 0,75 mm ² |
| Nazivni presjek vodiča | 0.75 mm ² |
| Klasa zaštite | IP65 IP67 |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |
| Temperatura okoline | -20 °C...70 °C |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...70 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom. |
| Materijal omotača kabela | PVC |
| Boja omotača kabela | Siva |
| Materijal za kućište | TPE-U (PU) |
| Boja kućišta | crno |
| Materijalni vijci | Plemeniti čelik |
| Materijalne brtve | HNBR |
| Materijal utikačkih kontakata | Pokositrena legura bakra |
| Materijal izolacijske čahure | PVC |