


Vodeća os ELFA-KF-70- -

Broj dijela: 8037970

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	50 mm...5000 mm
Izvedbena veličina	70
Položaj montaže	po želji
Vodilica	Vodilica za kuglice
Konstruktivna struktura	Vodilica
Maksimalno ubrzanje	50 m/s ²
Maks. brzina	5 m/s
Radnog ciklusa	100%
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Trenuci područja 2. stupnja ly	146050 mm ⁴
Trenuci područja 2. stupnja lz	459290 mm ⁴
Maks. sila Fy	1500 N
Maks. sila Fz	1850 N
Maksimalni otpor pomaka bez opterećenja	11 N
Maks. moment Mx	16 Nm
Maks. Moment My	132 Nm
Maks. moment Mz	132 Nm
Interval podmazivanja ovisi o ruti	1000 km
Nosenje težine	790 g
Težina dodatnih saonica	790 g
Osnovna težina s hodom od 0 mm	2220 g
Dodatna težina po hodu od 10 mm	38 g
Vrsta montaže	s priborom
Profil materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za pokrivanje trake	traka od nehrđajućeg čelika
Vodič za materijal	Plemeniti čelik
Vodilica materijala	Nehrdajući čelik

Svojstvo	Vrijednost
Klizač materijala	Kovana aluminijska legura anodizirana