


Spojni vod NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1

Broj artikla: 8047680

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Prikaz statusa signala | LED žuti |
| Dodatne funkcije | Smanjenje struje držanja Zaštitni krug |
| Identifikacija kabela | Bez držača natpisne oznake |
| Učestalost priključivanja | 50 |
| Težina proizvoda | 90 g |
| Električni spoj 1, funkcija | Strana Fieldbus uređaja |
| Električni spoj 1, dizajn | uglast |
| Električni spoj 1, tip konektora | Utičnica |
| Električni spoj 1, kabelski izlaz | Kutni |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | Raster priključaka ZC, metrični vijak |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 2 |
| Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice | 2 |
| Električni spoj 1, tip ugradnje | na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2 |
| Električni spoj 2, funkcija | Strana upravljačke jedinice |
| Električni spoj 2, tip konektora | Kabel |
| Električni spoj 2, tehnologija spajanja | otvoreni kraj |
| Električni spoj 2, broj pinova/žica | 2 |
| Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice | 2 |
| Područje pogonskog napona DC | 20,4 ... 26,4 V |
| Nazivni pogonski napon DC | 24 V |
| Čvrstoća na udarno naprezanje | 2,4 kV |
| Zaštita od zamjene polova | bipolarno |
| Priključak zaštitnog vodiča | ne postoji |
| Duljina kabela | 5 m |
| Svojstvo vodiča | Suitable for energy chains |
| Uvjeti ispitivanja kabela | Uvjeti ispitivanja na upit |
| Radius savijanja, fleksibilna instalacija kabela | ≥ 29 mm |
| Promjer kabela | 2,9 mm |
| Odstupanje promjera kabela | ± 0,1 mm |
| Struktura kabela | 2x0,14 |
| Nazivni presjek vodiča | 0,14 mm ² |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Opaska o stupnju zaštite | u montiranom stanju |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Boja, kabelski plašt | sivo |
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Boja, kućište | crno |
| Material screws | Nehrdajući čelik |
| Material electrical contact | Legura bakra, konzervirano |
| Material insulation | PP |