


# Magnetni svitak MSFW-110-50/60-EX

Broj artikla: 536933

FESTO

S nazubljenom maticom i opružnom brtvom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Min. vrijeme privlačenja	10 ms
Trajanje uključenosti	100 %
Faktor snage cos (phi)	0,7
Parametri svitka	110 V AC: 50 Hz, vršna snaga 9 VA, snaga držanja 7 VA
Dozvoljena kolebanja frekvencije	+/- 5 %
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX) prema EU-niski napon-smjernica
Odobrenje Ex-zaštite izvan EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEX kategorija plina	II 3G
ATEX kategorija prašine	II 3D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex temperatura okoline	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Maks. pritezni moment, utičnica	0,4 Nm
Težina proizvoda	55 g
Električni priključak	3-polni Zastavice utikača za MSSD-F
Vrsta pričvršćenja	s narovašenom maticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material solenoid coil	Duroplast Bakar Čelik
Material winding	Bakar