



Light barrier SOOE-TB-L-PNLK-T

Broj artikla: 8075671

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	Izvedba u bloku
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Mjesto izdavanja certifikata	UL E232949
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Princip mjerenja	optoelektronsko
Detection method	Jednosmjerna fotoćelija Odašiljač Prijamnik
Vrsta svjetla	Laser crveno
Maks. svijetla mrlja	50 mm at 20000 mm
Doseg	0 ... 20.000 mm
Temperatura okoline	-40 ... 60 °C
Uklopni izlaz	Push-pull
Funkcija sklopnog elementa	preklopivo PNP, dark switching NPN, light switching
Maks. uklopna frekvencija	1.250 Hz
Maks. izlazna struja	100 mA
Pad napona	0 ... 1,5 V
Funkcija tajmera	Via IO-Link®
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Protokol	IO-Link
IO spoj, protokol	Device V 1.1
IO spoj, modus komunikacije	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, SIO mode support	da
IO spoj, tip porta	A
IO spoj, širina procesnih podataka OUT	1 bit (emitter) 2 bit (receiver)
IO-Link, process data content OUT	1 bit (emitter disable) 1 bit (hold)
IO spoj, širina procesnih podataka IN	2 bit (receiver)
IO-Link, process data content IN	1 bit (stability alarm) 1 bit SSC (switching signal)
IO spoj, minimalno vrijeme ciklusa	2,3 ms
IO-Link, potrebna memorija podataka	2 Kilobyte
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala valovitost	10 %
Struja praznog hoda	14 mA
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke

Svojstvo	Vrijednost
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Električni spoj 1, broj pinova/žica	3
Električni spoj 1, tip ugradnje	Zakretno zabravljenje
Material electrical contact	Brass, gold-plated
Vrsta pričvršćenja	S prolaznom rupom za M3 vijak
Pritezni moment	0,8 Nm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	20 g
Material housing	PC PMMA
Indikacija pogonske spremnosti	LED zeleni
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Indikacija funkcionalnih rezervi	Flashing yellow LED
Mogućnosti namještanja	IO-Link Potenciometar Teach-In
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP69K
Napon izolacije	500 V
Čvrstoća na udarno naprezanje	1 kV
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Klasa laserske zaštite	1
Stupanj onečišćenja	3