


Modul rukovanja HSW-10-AS

Broj artikla: 540226

FESTO

Pick and Place za prepozicioniranje dijelova u kutu od 90°, bez pogona s ležajem i drškom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	9 ... 15 mm
Veličina	10
Maks. linearni hod kod zakretnog kuta 90°	90/90 mm
Z - hod	80 ... 100 mm
Prigušivanje	Prigušivanje zvuka preko odbojnika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Pogonsko vreteno Linearna vodilica plus okretno uležištenje prisilno vođen proces gibanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Točnost ponavljanja, krajnji položaji	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pogonski moment na pogonskom vretenu	0,85 Nm
Maks. aksijalna sila na pogonskom vretenu	10 N
Maks. moment Mx	0,6 Nm
Maks. moment My	0,6 Nm
Maks. moment Mz	0,6 Nm
Maksimalni korisni teret	0,5 kg
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	30 N
Maks. procesna sila u Y-smjeru	30 N
Težina proizvoda	1.200 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom
Material stops	visokolegirani čelik
Material spring pressure piece	visokolegirani čelik
Material sub-base	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material bracket	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material cross-guide	Čelik za poboljšanje
Material swivel lever	Čelik za kaljenje brunirano
Material slotted guide plate	Čelik za kaljenje kaljeno
Material sensor rail	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material bar	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material adjusting screw	visokolegirani čelik