


# Modul rukovanja HSW-12-AS-SD

Broj artikla: 540233

FESTO

Pick and Place za prepozicioniranje dijelova u kutu od 90°, bez pogona s ležajem i drškom, sa zaštitnim poklopcem.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	15 ... 25 mm
Veličina	12
Maks. linearni hod kod zakretnog kuta 90°	142/142 mm
Z - hod	80 ... 100 mm
Prigušivanje	Prigušivanje zvuka preko odbojnika
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Pogonsko vreteno Linearna vodilica plus okretno uležištenje prisilno vođen proces gibanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Točnost ponavljanja, krajnji položaji	+/-0,02 mm
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pogonski moment na pogonskom vretenu	1,25 Nm
Maks. aksijalna sila na pogonskom vretenu	18 N
Maks. moment Mx	1,5 Nm
Maks. moment My	1,5 Nm
Maks. moment Mz	1,5 Nm
Maksimalni korisni teret	1 kg
Maks. radialna sila na pogonskom vretenu	45 N
Maks. procesna sila u Y-smjeru	35 N
Težina proizvoda	3.000 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom i centrirnim tuljkom
Material stops	visokolegirani čelik
Material cover	Alumijska legura za gnječenje eloksirano
Material spring pressure piece	visokolegirani čelik
Material sub-base	Alumijska legura za gnječenje eloksirano
Material bracket	Alumijska legura za gnječenje eloksirano
Material cross-guide	Čelik za poboljšanje
Material swivel lever	Čelik za kaljenje brunirano
Material slotted guide plate	Čelik za kaljenje kaljeno
Material sensor rail	Alumijska legura za gnječenje eloksirano
Material bar	Alumijska legura za gnječenje eloksirano
Material adjusting screw	visokolegirani čelik