

Linearni pogon DLP-200- -A

Broj artikla: 542711
Proizvod u napuštanju

FESTO


double-acting, piston diameter 200 mm, mounting interfaces for process valve fittings to DIN EN ISO 5210 on bearing cap, VDI/VDE 3845 interface for direct mounting of solenoid valves.

Druge duljine hoda na upit. Za primjenu u procesnoj industriji naročito prikladno na kliznim ventilima.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2024. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina aktuatora	200
Hod	40 ... 600 mm
Rezerva hoda	4 mm
Promjer klipa	200 mm
Zasnovano na normi	DIN 3358 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Konstruktivna struktura	Klipnjača
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Ventilski priključak odgovara normi	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0,6 MPa
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
ATEX kategorija plina	II 2G
ATEX kategorija prašine	II 2D
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	Ex h IIC T4 Gb
Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina	Ex h IIIC T120°C Db
Ex temperatura okoline	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	18.080 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	18.850 N
Stupanj korisnog djelovanja, postavni pogon	95 %
Pokretna masa kod hoda 0 mm	4.691 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	99 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	12.831 g
Prirast težine po 10 mm hoda	187 g
Pneumatski priključak	G1/4
Material cover	Aluminijski lijev

Svojstvo	Vrijednost
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano
Material piston rod	visokolegirani čelik, nehrđajući