

Utični priključak NPQR-DK-G12-Q14

Broj artikla: 8085670

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	11,6 mm
Dubina umetanja cijevi	21,5 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtvjeni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Uputa za pogonski tlak	Water: max. 0.7 MPa at 0 - 80°C
Mjesto izdavanja certifikata	NSF C0556009
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] Water (liquid, free of ice)
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Klasa čistog prostora	ISO class 4
Sigurnost hrane	Pogledajte izjavu o sukladnosti NSF/ANSI 169
Temperatura okoline	-5 ... 150 °C
Informacija o temperaturi okoline	With PUN-H: -20 °C - 60 °C
Nazivni moment pritezanja	9 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	39 g
Vrsta pričvršćenja	Internal hex A/F 10
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 14 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material of threaded seal	FPM
Guard ring material	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material release ring	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući
Thrust ring material	PPSU