

# Kuglasti ventil VZBE-3/8-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15

Broj dijela: 8089056

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil s ručnom polugom
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Sučeonno zavareni kraj prema ASME B16.11

Svojstvo	Vrijednost
Indikator položaja prekidača	Slot direction = flow direction
Uzorak bušenja prirubnice	F03 F04
Unutra-Ø	12.5 mm
Nazivna veličina DN	10
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	63
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	7 Nm
Na temelju norme	ASME B16.11 ISO 5211
srednji	Para Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi voda neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...200 °C
Protok Kv	22 m <sup>3</sup> /h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Lijevani nehrđajući čelik
Broj materijala kućišta	1,4408 / CF8M
Materijal brtve sjedala	PTFE, modificiran
Materijalne brtve	FPM PTFE
Materijalna lopta	Lijevani nehrđajući čelik
Kugla s brojem materijala	1,4408 / CF8M
Materijalna osovina	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala osovina	1.4401
Težina proizvoda	500 g
Odobrenje	CRN
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom