


Paralelna hvataljka DHPC-40-A-NO-S

Broj dijela: 8116900

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Hod po čeljusti hvataljke	15 mm
Maksimalna točnost zamjene	0.2 mm
Maksimalna prihvatnica čeljusti kutna sjekira, ay	0 deg
Maks. čeljusti hvataljke Sz	0 mm
Rotacijska simetrija	0.2 mm
Točnost ponavljanja hvataljke	0.02 mm
Broj čeljusti za hvatanje	2
Vrsta pogona	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni otvoreno
Funkcija hvataljke	Paralelno
Sigurnosni uređaj za silu hvatanja	Prilikom otvaranja
Konstruktivna struktura	Smjer spajanja bočno Poluga Standard mounting method for gripper fingers Force pilot operated motion sequence
Vodilica	Vođenje s kugličnim ležajevima
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Ukupna sila hvatanja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	675 N
Radni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Hvatalica maks. radne frekvencije	1 Hz
Min. vrijeme otvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	300 ms
Min. vrijeme zatvaranja pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	67 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila hvatanja po čeljusti hvatača na 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	337.5 N

Svojstvo	Vrijednost
Maseni moment inercije	15.31 kgcm ²
Maksimalna sila na čeljusti hvataljke Fz statična	245 N
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mx statički	2.3 Nm
Max trenutak na čeljusti hvataljke My statički	4.5 Nm
Maksimalni moment na čeljusti hvataljke Mz statički	2.3 Nm
Težina proizvoda	1469 g
Vrsta montaže	neobavezno: Izravno pričvršćivanje kroz otvor Direct mounting via thread na montažnom okviru Via through-hole and dowel pin s unutarnjim navojem i klinom
Pneumatski priključak	M5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani
Čeljusti za hvatanje materijala	visokolegirani nehrđajući čelik