


# Radijalna prihvatica DHRC-32-A

Broj artikla: 8128107

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	32
Maks. točnost zamjene	$\leq 0,2$ mm
Maks. kut otvaranja	180 deg
Simetrija rotacije	$\leq 0,2$ mm
Točnost ponavljanja, prihvatica	$\leq 0,1$ mm
Broj čeljusti prihvatice	2
Drive system	pneumatski
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Funkcija prihvatice	Radijalno
Osiguranje prihvatice sile	bez
Konstruktivna struktura	Connection direction on the side prisilno vođen proces gibanja
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Maks. radna frekvencija prihvatice	$\leq 2$ Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	117 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	129 ms
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	725,6 Ncm
Total gripping torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	600,1 Ncm
Moment tromosti masa	3,105 kgcm <sup>2</sup>
Maks. sila na prihvatnoj čeljusti Fz, statička	210 N
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mx statički	12 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti My statički	8 Nm
Maks. moment na prihvatnoj čeljusti Mz statički	12 Nm
Težina proizvoda	716,5 g
Vrsta pričvršćenja	Izravna ugradnja pomoću prolaznih rupa Izravna ugradnja pomoću navoja s prolaznim provrtom i dosjednim zatikom s unutarnjim navojem i dosjednim zatikom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material cover cap	Anodised wrought aluminium alloy
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	visokolegirani čelik