

Električno sučelje

VABA-S6-1-AP

Broj dijela: 8152356

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Priključni položaj	gore
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Dijagnostika preko LED-a	Dijagnostika po modulu Opterećenje napajanja
Dijagnoza putem interne komunikacije	Isključivanje opterećenja Prenaponska elektronika / senzori Prenaponsko opterećenje Podnaponska elektronika / senzori Podnaponsko opterećenje
Maksimalni broj položaja ventila	12
Maksimalni broj zavojnica ventila	24
Parametri modula	Konfiguracija praćenje napajanja za napon opterećenja PL Ponašanje u stanju pogreške
Dimenzije Š x D x V	71 mm x 142 mm x 84 mm
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji elektronički osigurač po kanalu
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu elektronika / senzori	obično 34 mA
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponskom opterećenju	obično 16 mA
Opterećenje premošćavanja nestanka struje	3 ms
Napomena o radnom naponu	Potrebni su SELV / PELV izvori napajanja Obratite pažnju na pad napona
Maksimalno napajanje	2 x 4 A (potreban je vanjski osigurač)
Nazivni radni napon DC elektronika / senzori	24 V
Nazivni radni napon istosmjerno opterećenje	24 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Premošćivanje nestanka struje	10 ms
Dopuštene fluktuacije napona elektronika / senzori	± 25 %
Opterećenje dopuštenih fluktuacija napona	± 10 %
Napajanje, funkcija	Elektronika / senzori i dolazno opterećenje,
Napajanje, vrsta priključka	Utikač
Napajanje, tehnologija spajanja	M8x1, A-kodirano prema EN 61076-2-104
Napajanje, broj pinova / žica	4
Prijenos napona, funkcija	Elektronika / senzori i opterećenje
Prijenos napona, vrsta priključka	Utičnica

Svojstvo	Vrijednost
Prijenos napona, tehnologija spajanja	M8x1, A-kodirano prema EN 61076-2-104
Prijenos snage, broj polova / žica	4
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	5 - 95 % ne kondenzirajući
Zaštita od izravnog i neizravnog kontakta	PELV SELV
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju neiskorištene veze zatvorene
Temperatura okoline	5 °C...50 °C
Nazivna visina umetka	<= 2000 m NHN
Težina proizvoda	712 g
Maksimalna duljina kabela	50 m komunikacija sustava
Komunikacijsko sučelje, funkcija	Komunikacija sustava XF10 IN / XF20 OUT
Komunikacijsko sučelje, vrsta veze	2x utičnica
Komunikacijsko sučelje, tehnologija povezivanja	M8x1, D-kodirano prema EN 61076-2-114
Komunikacijsko sučelje, broj pinova / žica	4
Komunikacijsko sučelje, protokol	AP COM
Komunikacijsko sučelje, oklop	da
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Lijevani aluminij
Materijal čahure s navojem	Mjed niklani